

● INNOVATEST®

**Stroj na skúšanie tvrdosti Rockwell FENIX, Typ: 200ACL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Trieda položky	49G

**Popis****Prevedenie:**

Prístroj na skúšanie tvrdosti Rockwell s veľmi dobrou presnosťou. Pevný rám zariadenia aj pre drsné dielenské použitie. Aplikácia skúšobného zataženia v uzavretej regulacnej slucke (**snímac sily, systém s uzavretou sluckou**).

**Norma:**

DIN EN ISO 6508 a ASTM E-18

**Rozsah balenia:**

Základná výbava pripravená na prevádzku: Rockwellov kužel 120°, úložný stôl rovný  $\varnothing = 60$  mm. Vrátane prepravného balenia.

**Upozornenie:**

Dodávka sa účtuje samostatne. Kalibrácia DAkkS možná voliteľne na mieste inštalácie.

**Technický opis**

Stupnica Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Hmotnosť	104 kg
Výška	765 mm
Hlavná záťaž Skúšobná sila	60, 100, 150 kg

Zásobovanie prúdom	100 – 240 V/50-60 Hz/3A
Odčítanie	1 HR
Šírka	270 mm
maximálna výška vzorky	260 mm
Predpätie Skúšobná sila	10 kg
maximálna šírka vzorky	150 mm
Dĺžka	555 mm
Obsluha	s motorom
Kontrolný proces	Rockwell
Ukazovateľ	analogové číselníkové meradlo
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Analógový prístroj na meranie tvrdosť