



## Trhače matíc, pre matice: M14-M24



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	884900 M14-M24
GTIN	4021176020551
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

Hydraulický lis na lámanie nerozoberateľných alebo zhrdzavených matíc (triedy 5 – 10) bez poškodenia skrutiek. Dvojito zalomené, takže je možné pracovať aj na ťažko prístupných miestach. S tvrdeným ostrím. Ovládanie len utiahnutím prítlačnej skrutky. Po roztrhnutí matice otočte prítlačnú skrutku späť a zatlačte trhacie dláto späť, pokiaľ sa dá. Veľkosť M18 – M30 pre skrutky z nehrdzavejúcej ocele – do M30 s triedou 8, do M24 s triedou 10.

#### Upozornenie:

Prítlačnú skrutku je možné utiahnuť **maximálne na 60 Nm** pri veľkostiach M4 – M14, **maximálne na 70 Nm** pri veľkostiach M14 – M24 a **maximálne na 50 Nm** pri veľkostiach M18 – M30. Prekročenie ťahovacích momentov nie je povolené a môže viesť k zničeniu nástroja a k úrazom.

### Technický opis

celá dĺžka bez tlakového vretena	350 mm
Rozsah upnutia	22 - 36 mm
pre matice	M14-M24
Šírka hrany dláta	30 mm
Druh produktu	Trhače matíc

### Príslušenstvo

Náhradné dláto pre matice M14-M24

884910 M14-M24