



## Náhradné dláto, pre matice: M4-M14



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	884910 M4-M14
GTIN	4021176253201
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

Hydraulický lis na lámanie nerozoberateľných alebo zhrdzavených matíc (triedy 5 – 10) bez poškodenia skrutiek. Dvojito zalomené, takže je možné pracovať aj na ťažko prístupných miestach. S tvrdým ostrím. Ovládanie len utiahnutím prítlačnej skrutky. Po roztrhnutí matice otočte prítlačnú skrutku späť a zatlačte trhacie dláto späť, pokiaľ sa dá. Veľkosť M18 – M30 pre skrutky z nehrdzavejúcej ocele – do M30 s triedou 8, do M24 s triedou 10.

#### Vhodné pre:

Č. 884900.

#### Upozornenie:

Prítlačnú skrutku je možné utiahnuť **maximálne na 60 Nm** pri veľkostiach M4 – M14, **maximálne na 70 Nm** pri veľkostiach M14 – M24 a **maximálne na 120 Nm** pri veľkostiach M18 – M30.

Prekročenie ťahovacích momentov nie je povolené a môže viesť k zničeniu nástroja a k úrazom.

### Technický opis

pre matice	M4-M14
Šírka hrany dláta	18 mm
Druh produktu	Ostrie dláta

