

**Mitutoyo****Súprava paralelných základných mierok Oceľ, trieda tolerancie 0, Obsah súpravy: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	480201 10
GTIN	4946368216799
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Zo starostlivo vyhládavanej, vystarnutej špeciálnej ocele. Mimoriadne odolné proti opotrebovaniu kontrolovanou tvrdosťou (HRC 65 – 67). **Starostlivo vytvrdené a ručne lapované. Hrany mierne zrazené. Skúšobný protokol (tovársky kalibračný certifikát) uvádza okrem skúšobných podmienok pre každú koncovú mierku skutočnú odchýlku od požadovaného rozmeru. Tým je známy presný skutočný rozmer. Spojenie s národnými normami je dané nadväznosťou na referenčné súpravy DKD alebo PTB.**

**Presnosť 0** ako etalón na kontrolu pracovných rozmerov. Pre nastavenie meracích prístrojov s veľmi vysokou presnosťou.

Ostatné prevedenie ako č. 480200.

**Použitie:**

Na kontrolu strmeňových mikrometrov podľa VDI / VDE / DGQ 2618, list 10.1.

**Obsah:**

Po 1 rozmere (mm): veľ. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Ø plochého sklíčka 30 mm: 1 ks

**Obsah:**

po 1 rozmere (mm): Veľ. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Ø plochého sklíčka 30 mm: 1 ks

**Technický opis**

Obsah súpravy	10
---------------	----

Norma	DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda	0
Materiál	vystarnutá špeciálna oceľ
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S17
Druh produktu	Nastavovacia mierka pre strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia DAkkSKoncová mierka oceľ Obsah súpravy 10	020860 10
KalibráciaSúprava koncových mierok oceľ/keramika Obsah súpravy 10	020850 10