

Garant**Paralelný zverák s otočnou doskou, Šírka čeluste: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967120 160
GTIN	4045197612588
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:****Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovnanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Materiál	zápusťkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu

Šírka čeluste	160 mm
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 160	967150 160
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 160	967140 160
Podložka pod zverák	967330
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250