



Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, ESD, Maximálny ťahovací moment: 500cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659918 500
GTIN	7610733269457
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrymi alebo mastnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovaná poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením.

Vhodné pre ESD. Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
vhodné výmenné čepele	6 mm
Členenie stupnice 1 dielik =	10 cNm

Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Ukazovateľ	analógová
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Hmotnosť	103 g
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	124 mm
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Označenie výrobcu	MecaTorque ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“
Maximálny ťahovací moment 10

654300 10