

Garant**Pevný TK strediaci hrot 60°, Najväčší Ø / Morse kužel: 40/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323200 40/4
GTIN	4045197882462
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Vysoko presný hrot VHM. Priliehavá konštrukcia HM pre optimálnu stabilitu a odolnosť proti zlomeniu, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné zariadenia.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Vysoká kvalita povrchu na hriadeli pre optimálne prispôbenie.**
- **Kompletne kalený a brúsený nástroj.**
- **S tvrdokovovými hrotmi pre použitie s vysokým opotrebovaním.**

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Na brúsenie vysoko presných dielov.

Zvláštne príslušenstvo:

Odtlačovacia matica č. 323230.

Upozornenie:

Odtlačovaciu maticu objednávajte samostatne. Geometrické rozmery podľa DIN 806 E.

Technický opis

Morse kužel	4
Vonkajší Ø D	40 mm
Ø d	25 mm

maximálna radiálna hádzavosť	0,001 mm
Dĺžka hlavy L	57,5 mm
Druh produktu	Strediaci hrot