

**Garant****Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967260, vhodné pre zverák veľk.: 175**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967550 175
GTIN	4045197694584
Trieda položky	91J

## Popis

### Prevedenie:

Stabilná a vysokopevnosťná **kovaná časť**/ocelová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábanym na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciu prípravku. Vstavaná plynová tlaková pružina zabezpečuje vyrovnanie hmotnosti pri nastavovaní výšky zveráka. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou **bezpečnostnej upínacej páky**.

### Výhoda:

Zverák je možné v spojení so zariadením na nastavenie výšky otáčať o 360° **bez prídavnej otočnej dosky**, aby sa obrobok dostal do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Pri všetkých výškových a otáčavých pohyboch je zachovaná bezpečnostná vzdialenosť 25 mm požadovaná v norme DIN 31001 časť 1.

### Použitie:

Na nastavenie ideálnej výšky zveráka s centimetrovou presnosťou (dôležité najmä v učebniach a školských dielňach).

### Vhodné pre:

Paralelné zveráky **Horex č. 967260**.

### Rozsah balenia:

Vrát. všetkých upevňovacích skrutiek na montáž na pracovný stôl.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborno-sivá

**Technický opis**

Hmotnosť	12,1 kg
vhodné pre zverák veľk.	175
prestavitel'né nad dosku pracovného stola	93 - 335 mm
Rozsah prestavenia výšky	242 mm
Druh produktu	Výškovo nastaviteľný stojan