

**Brúsny pás normálny korund (A) KK711X, 50×1000 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558035 120
GTIN	4018875387986
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny brúsny pás posypaný **bežným korundom (A)**. Brúsna podložka je optimálne prispôbená na zrnitosť a typ brúsneho pásu.

Robustná X-tkanina pre **vysoký úber materiálu** na stacionárnych brúskach.

Použitie:

Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: **ocel**, neželezné kovy, liatina, **hliníkové zliatiny, drevo**.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrinitosť	120
Séria	KK711X
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	50 mm
Dĺžka brúsneho pása	1000 mm
Atribút Názov produktu	50×1000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	32-38	H
INOX	podmienene vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	podmienene vhodný	30-45	K
CuZn	vhodný	35-45	N
Plast, sklolaminát	vhodný	10-30	
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		