

**HOLEX****Vložka z brúsneho rúna, 152×229 mm, Štruktúra rúna: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG5015 280    |
| GTIN             | 4045197574787 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**

**Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom** osadeným v spojive z umelej živice. Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu, môže sa používať za sucha aj za mokra (**ako pri 556015; 556110; 556115**).

ako 556015.

**Prevedenie reklamného textu:**

**Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom** osadeným v spojive z umelej živice. Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu, môže sa používať za sucha aj za mokra (**ako pri 556015; 556110; 556115**).

**Výhoda:**

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

**Použitie:**

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Stredné/stredne jemné:** Brúsne zrno: Oxid hlinitý, univerzálne použitie.

**Použitie reklamného textu:**

**Stredné/stredne jemné:** Brúsne zrno: Oxid hlinitý, univerzálne použitie.

**Obsah:**

**80 podložiek/zväzok.****Upozornenie:**

**K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.**

**Technický opis**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Farba                        | červená                |
| Porovnanie zrnitosti         | 280 - 360              |
| Štruktúra rúna               | 280                    |
| Prevedenie                   | A Very Fine            |
| Stupeň jemnosti              | stredne jemné          |
| Obsah                        | 80                     |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                |
| Šírka                        | 152 mm                 |
| Dĺžka                        | 229 mm                 |
| Atribút Názov produktu       | 152×229 mm             |
| Počet tampónov               | 80                     |
| Druh produktu                | Vložka z brúsneho rúna |

**Údaje o užívateľovi**

|                               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný |                |         |
| Ti                            | vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný |                |         |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| CuZn               | vhodný            |
| Plast, sklolaminát | vhodný            |
| Drevo              | vhodný            |
| Kameň              | podmienene vhodný |
| Nátery             | vhodný            |
| Uni                | vhodný            |
| mokrú maximum      | podmienene vhodný |
| suché              | vhodný            |

## Príslušenstvo

Vložka z brúsneho rúna Štruktúra rúna 280

556015 280