

HOLEX**Kotúč na hrubé čistenie (SiC), Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5675 125
GTIN	4045197575159
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Kotúč na hrubé čistenie s tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie na uhlových brúskach. Tvrdé vyhotovenie rúna s otvorenou štruktúrou pre univerzálne použitie (**ako 566750**), ako 566750.

Použitie:

S tanierom zo **sklenej tkaniny na priame upnutie** na uhlovú brúsku.

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Obsah:

20 diskov/zväzok.

Upozornenie:

Hrubé čistiacie kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

odporúčané otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm

Ø kotúčov	125 mm
Stupeň jemnosti	veľmi hrubý
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Obsah	20
Skratka pre brúsivo	SiC
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Kotúč na hrubé čistenie (SiC) Ø kotúčov 125

566750 125