

HOLEX**Rúnový kotúč so suchým zipsom, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5694 100
GTIN	4045197575166
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a príľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965). Zodpovedá 566940.

Norma:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s vyberateľným centrovacím jadrom (ako 566940; 566950).

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965. Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekryvanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a odhroťovanie.

Obsah:

80 diskov/zväzkov.

Upozornenie:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705ff. K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1

Technický opis

Prevedenie	A coarse
------------	----------

Farba	hnedá
Stupeň jemnosti	hrubý
Ø kotúčov	115 mm
Porovnanie zrnitosti	100
Obsah	80
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Rúnový kotúč so suchým zipsom, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 100

566940 100