



## Pilník na ostrenie píľ sek 3 (jemný) plochý, rovné hrany, Dĺžka bez pántu: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	518500 250
GTIN	4009215005455
Trieda položky	56B

### Popis

#### Prevedenie:

**Špeciálna kvalita, s jednoduchým sekcom a najmä vhodný na ostrenie ocelových pílových listov na drevo.** Tieto pílové pilníky zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť. Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Vyrezávané na všetkých stranách.** S ostrými hranami.

### Technický opis

Prierez	25×5 mm
Dĺžka bez pántu	250 mm
Tvar	E
Norma	DIN 7262
Druh produktu	Pilník na píly

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		

Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný
INOX	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	podmienene vhodný

## Príslušenstvo

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 140	519400 140
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519510 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20