

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 10/11 mm, Ø guľ D: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494220 1,5
GTIN	2050000956744
Trieda položky	49F

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľičkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

Ø guľ D	1,5 mm
efektívna pracovná dĺžka	4,5 mm
Materiál stopky	Ocel
Hmotnosť	0,3 g
Ø stopky S	0,7 mm
Dĺžka L	10 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
------------------------------------	-----------

Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Súprava na čistenie dotykov	494240
5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40