

**Rounový brusný pás (A) SC-BS, 6×610 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558499 100
GTIN	4001895542817
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom vo väzbe zo syntetickej živice, dlhá životnosť, **rovnomerná povrchová úprava, nízka tvorba tepla.**

Flexibilný pás z netkanej textílie pre použitie na ručných strojoch.

Použitie:

Na dobrušovanie nahrubo brúsených alebo vykefovaných povrchov pre konzistentné a reprodukovateľné výsledky. Vhodné aj na odstraňovanie jemnej hrdze, jemných nečistôt a zafarbení.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý
Farba	hnedá
Prevedenie	A coarse
Séria	SC-BS

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pásu	6 mm
Dĺžka brúsneho pásu	610 mm
Atribút Názov produktu	6×610 mm
Označenie výrobcu	SC-BS
Druh produktu	Rúnový brusný pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	15-20	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	10	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	10	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	10	H
INOX	vhodný	10	
Ti	vhodný	10	
GG(G)	vhodný	10	K
CuZn	vhodný	10	N
Plast, sklolaminát	vhodný	10	
Drevo	vhodný	10	
Nátery	vhodný	10	
Uni	vhodný	10	
suché	vhodný		