


**HOLEX****Presný zverák, Šírka čelustí A: 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494480 35
GTIN	4045197525420
Trieda položky	42L

**Popis****Prevedenie:**

Presný zverák vo vyhotovení s tvrdým pochrómovaním (mosadz), príp. eloxovaním (hliník). Ideálne na použitie pri malých dieloch, napr. na mikroskopoch a profilových projektoroch alebo s prístrojmi na meranie drsnosti. Presnosť uhla 0,04 mm, vymeniteľné upínacie čeluste z vytvrdenej, nehrdzavejúcej ocele, ako aj plastu. Pevné upínacie čeluste s hranolmi pre cylindrické diely. Dodatočný hranol na pevnej upínacej čelusti, ako aj upínacích čapoch na pozdĺžnych stranách rozširujú možnosti použitia.

**Technický opis**

Celková dĺžka a	100 mm
maximálny rozsah upínania b	34,5 mm
Materiál Zverák	hliník eloxovaný
Celková výška c	35 mm
Šírka čelustí A	35 mm
Výška čelusti C	14 mm
Celková šírka B	35 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu

