

Honovací stolový kameň pre ocelový špeciálny korund stredný / veľmi jemný, Dĺžka×šírka: 125X50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Keramicky spojené kombinované brúsky so stupňom tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá na predbrúsenie, jedna strana jemná na dotiahnutie.

Špeciálny ušľachtilý korund zrno 180 (stredný) s **dĺhou životnosťou**. Druhá strana ušľachtileho korundu zrno 500 (veľmi jemné), veľmi rezná, **vysoká povrchová kvalita**.

Použitie:

Na odhroťovanie, jemné brúsenie nerovností, vyhladzovanie hrán.

Upozornenie:

Na žiadosť sú k dispozícii špeciálne leštiace kamene na egalizáciu.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný / veľmi jemný
Zrnitosť	180
Zrnitosť	500
Šírka	50 mm
Výška	20 mm
Dĺžka	125 mm
Druh produktu	Obťahovací kameň

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienenene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienenene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienenene vhodný		