

**Ocielka pre oceľ korund (A) hrubý / jemný, Dĺžka×šírka: 125X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558815 125X50
GTIN	4260496535257
Trieda položky	56Z

**Popis****Prevedenie:**

Keramicky spojené kombinované brúsky so stupňom tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá na predbrúsenie, jedna strana jemná na dotiahnutie.

**Korund** v stredne tvrdom spojive. Dole normálny korund (A) zrno 100 (hrubé); hore zrno z ušľachtilého korundu 280 / 320 (jemné).

**Použitie:**

Na odhrotovanie, jemné brúsenie nerovností, vyhladzovanie hrán.

**Upozornenie:**

**Na žiadosť sú k dispozícii špeciálne leštiace kamene na egalizáciu.**

**Technický opis**

Dĺžka	125 mm
Šírka	50 mm
Zrnitosť	280/320
Zrnitosť	100
Výška	20 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Brusivo	Korund
Druh produktu	Obťahovací kameň

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienenene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienenene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienenene vhodný		