



## Stohovacia prepravná debna pozinkované, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	963386 2
GTIN	4052939494814
Trieda položky	96H

### Popis

#### Prevedenie:

Vyrobené z ocelového plechu na vysoké zaťaženie.

Vysoká stohovateľnosť.

Veľká stabilita vďaka valcovanej stohovacej hrane.

Žiarovo pozinkovaná. **DIN EN ISO 1461.**

### Technický opis

Druh rukoväti	sklopná rukoväť
Zaťažiteľnosť podpery	1200 kg
Materiál	Ocelový plech
Objem obsahu	24,9 l
Hĺbka	479 mm
Farba	žiarovo pozinkovaný
Typ	2
Šírka	321 mm
Výška	200 mm

Nosnosť	120 kg
stočená hrana podpery 4-stranná	áno
Menovitý rozmer Šírka	300 mm
Menovitý rozmer Hĺbka	450 mm
Označenie výrobcu	Serie 14/6
Druh produktu	Stohovateľný prepravný box