

**Presný ryhovaný pilník hrubý Dĺžka 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 750****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	528200 750
GTIN	613548076767
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Polotovary **švajčiarskych presných tvarových pilníkov** sú kované zo špeciálnej ocele a sú vyrábané presnými strojmi s mimoriadne presným sekcom rovnomernej hustoty a hĺbky s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Sek s čistým vyrezaním až po vonkajší hrot dokazuje kvalitu týchto tvarových pilníkov. Presné tvarové pilníky sa vyznačujú maximálnou tvarovou presnosťou, enormným výkonom pilníka pri extrémne dlhej životnosti.

Použitie:

Na presné a citlivé práce aj pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. vo výrobe foriem a nástrojov.

Technický opis

Prierez	4,4×1,2 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Švajčiarsky sek	0
zodpovedá nemeckému seku	1
Počet sekov	16 cm
Celková dĺžka	180 mm
Atribút Názov produktu	SH 0 / DH 1
Druh produktu	Presný ryhovaný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		