


Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG1293 7,5
GTIN	4045197990860
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. 202293.

Technický opis

Ø vôle D_1	7,3 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Ø rezných hrán D_c	7,5 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Počet zubov Z	3
Tvar stopky	HB
Celková dĺžka L	63 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny

Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Dĺžka britov L_c	19 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	27 mm
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K

Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný
mokrú minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný

Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 7,5

202293 7,5