

**Garant****NC vysokotlakový upínač HiPo Clamp s posilňovačom, Typ: 125X****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360465 125X
GTIN	4045197991263
Trieda položky	31F

**Popis****Prevedenie:**

- Presnosť párovania 0,02 mm.
- Rozmery na vyrovnanie kompatibilné s bežnými výrobkami.
- Univerzálna konštrukcia pre rôzne systémy čelustí.
- Vodiaca dráha indukčne kalená.
- Úplne zakryté vreteno (nízke nároky na čistenie).
- Závitové otvory po oboch stranách pre doraz obrobku.
- Vráťane otvorov 18M16 pre upínacie systémy s nulovým bodom - rozstup 200 mm.
- Všetky strany okrem čelnej brúsenej: Použiteľné horizontálne a postranne.
- Je možné pristavať uhlový mechanizmus.
- Úplne zakryté a nitridované vreteno.
- Závit pre doraz obrobku.

**Prevedenie reklamného textu:**

- Presnosť párovania 0,02 mm.
- Vodiaca dráha indukčne kalená.
- Vráťane otvorov 18M16 pre upínacie systémy s nulovým bodom – rozstup 200 mm.
- Všetky strany okrem čelnej brúsenej: Použiteľné horizontálne a postranne.
- Úplne zakryté a nitridované vreteno.

**Rozsah balenia:**

Vráťane stupnovitých celustí c. 361295 125 a 361296 125, 4 úpiniek a rucnej kluky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

- Výrobky s bežnou čelustou vo veľkosti 125, napr. č. 361400 – 361660, č. 362390 – 362600, č. 361295, č. 361296.
- Súprava na vyrovnanie a upevnenie č. 360530.
- Zarážka obrobku, kluka č. 360555; 360800.

- **Upínací čap č. 360025.**
- **Uhlový pohon č. 360471.**
- **Adaptérová doska pre rýchlu výmenu čelustí Xtric č. 361293; 361294 veľ. 125.**
- **Adaptérové dosky č. 361297; 361298 veľ. 125.**

#### Upozornenie:

- **Prispôbené predĺženie základného telesa 125 uvedené pod č. 360467\_125 v ETL.**
- **Veľkosť 125X je dodávaná s čelustami 361295 125 a 361296 125. Možnosť použitia s predsadzovacími čelustami Xpent.**
- **Prispôbené predĺženie základného telesa 160 uvedené pod č. 360420 160**

#### Všimnite si reklamný text:

Veľkosť 125X sa dodáva s čelustami 361295 125 a 361296 125. Možnosť použitia s predsadzovacími čelustami XPent.

## Technický opis

Dĺžka základného telesa a	424 mm
t	144 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HiPo
Celková dĺžka L	512 mm
Priečna drážka n H7	20 mm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Výška čelusti h	39,5 mm
Vzdialenosť drážok p H7	20 mm
o -0,02	40 mm
Rozsah upínania d	131 - 313 mm
Výška základného telesa c -0,02	100 mm
Rozsah upínania b	0 - 182 mm
r ±0,015	118 mm
Pozdĺžna drážka l H7	20 mm
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Hmotnosť	35 kg
Šírka základného telesa B	125 mm

Séria	HiPoClamp
Druh produktu	Strojový zverák

## Príslušenstvo

Stupňovitá lišta, klik systém pre typ 125	361962 125
Stupňovitá lišta pre stupňovitou stranu pre typ 125	361972 125
Základné teleso na predĺženie pre typ 125	360467 125
Stupňovitá lišta, klik systém pre typ 125	361952 125
Uhlový mechanizmus pre typ 125	360471 125
Stupňovitá čeľusť pevná pre šírku čeľustí 125	361296 125
Stupňovitá čeľusť pohyblivá pre šírku čeľustí 125	361295 125
NC vysokotlakový upínač HiPo Clamps posilňovačom Typ 1250	360465 1250