

**Nástroj na valčkovanie EG5 univerzálny, Typ upínania na stopku: S20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 291500 S20 |
| GTIN | 4060491000015 |
| Trieda položky | 29F |

Popis**Prevedenie:**

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.

Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).

Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

Použitie:

Na mechanické zušľachtovanie povrchu.

Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pre:

Rozsah \varnothing (odporúčaný): 10 mm – 100 mm

Rozsah balenia:

Dva náhradné valčeky zabudované v kletke.

Upozornenie:

- **Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.**
- **Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.**

Použitie nástrojov pre príslušnú oblasť obrábania závisí od typu revolverovej hlavy (hviezda/kotúč).

Technický opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Hroty-Odsadenie stredu | 93,1 mm |
| Ø valčekov | 5 mm |
| maximálna sila valcovania | 3 kN |
| Stopka štvorhran | 20×20 mm |
| Typ upínania na stopku | S20 |
| Dĺžka previsu L _A | 69 mm |
| Smer rezania | vľavo a vpravo |
| Druh produktu | Nástroj na valčekovanie |