


**Nástroj na valčkovanie EG5 univerzálny, Typ upínania na stopku: VDI25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	291500 VDI25
GTIN	4060491000039
Trieda položky	29F

Popis**Prevedenie:**

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.

Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).

Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

Použitie:

Na mechanické zušľachťovanie povrchu.

Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pre:

Rozsah \varnothing (odporúčaný): 10 mm – 100 mm

Rozsah balenia:

Dva náhradné valčeky zabudované v kletke.

Upozornenie:

- **Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.**
- **Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.**

Použitie nástrojov pre príslušnú oblasť obrábania závisí od typu revolverovej hlavy (hviezda/kotúč).

Technický opis

maximálna sila valcovania	3 kN
Hroty-Odsadenie stredu	78 mm
Ø valčekov	5 mm
Typ upínania na stopku	VDI25
Dĺžka previsu L _A	83 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie