




Nástroj na valčekovanie EG45-40M univerzálny, Typ upínania na stopku: VDI40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291520 VDI40
GTIN	4060491000190
Trieda položky	29F

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.

Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).

Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

Použitie:

Na mechanické zušľachtovanie povrchu.

Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pre:

Rozsah \varnothing (odporúčaný): od 35 mm

Odporúčanie:

Pre vonkajšie plochy s následným polomerom až po rovinnú plochu.

Upozornenie:

• **Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.**

• **Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.**

Polomer valčeka = 2,5 mm. Opracovateľné polomery obrobkov od 4 mm do 12 mm.

Technický opis

maximálna sila valcovania	4 kN
Ø valčekov	40 mm
Hroty-Odsadenie stredu	69 mm
Typ upínania na stopku	VDI40
Dĺžka previsu L _A	129 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie