



## Nástroj na valčkovanie EGI5-32AI univerzálny, Typ upínania na stopku: S25



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291530 S25
GTIN	4060491000244
Trieda položky	29F

### Popis

#### Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.

Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Vysoká flexibilita vďaka vonkajšiemu a vnútornému použitiu.

Nezávisle od priemeru (v rámci odporúčaného rozsahu) pre vnútorné spracovanie.

#### Výhoda:

Je možná kvalita povrchu  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).

Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

#### Použitie:

Na mechanické zušľachtovanie povrchu.

Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu  $1400 \text{ N/mm}^2$  a tvrdosti do 45 HRC.

Pre vonkajší  $\varnothing$  od 10 mm a vnútorný  $\varnothing$  od 32 mm.

#### Vhodné pre:

Rozsah  $\varnothing$  vonkajší (odporúča sa): 10 mm – 100 mm

Rozsah  $\varnothing$  vnútorný (odporúča sa): 32 mm – 150 mm

#### Rozsah balenia:

Dva náhradné valčeky zabudované v kletke.

#### Upozornenie:

- **Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.**
- **Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.**

## Technický opis

Ø valčekov	5 mm
maximálna sila valcovania	3 kN
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	32 mm
Stopka štvorhran	25×25 mm
Hroty-Odsadenie stredu	82,2 mm
Typ upínania na stopku	S25
Dĺžka previsu $L_A$	154 mm
Úžitková dĺžka $L_N$	100 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie