


**MIRKA****Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Zrnitost: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567805 80
GTIN	6416868271683
Trieda položky	56M

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v **sieťovej štruktúre** s tisíckami otvorov.

**Výhoda:**

- **Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.**
- **Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).**
- **Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.**
- **Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.**

**ABRANET® ACE HD** so zosilnenou sieťovou štruktúrou extrémne odolnou proti roztrhnutiu (okraj) a keramickým zrnom (CER). Mimoriadne vysoký brúsny výkon.

**Použitie:**

Pre extrémne vysokovýkonné aplikácie, ako je **obrusovanie kompozitných materiálov, hliníka** atď.

**Technický opis**

Zrnitosť	80
----------	----

Ø kotúčov	150 mm
Séria	ABRANET® ACE HD
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Brúsna podložka	Polyamidová tkanina
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	15
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150
	567887 150

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø  
150

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147

567990 147