

Taniere s granulátom z tvrdokovu, Ø kotúčov: 115mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	569610 115
GTIN	4027497070534
Trieda položky	53L

Popis**Prevedenie:**

Oceľový tanier s prispájkovanými HM granulátom. Dlhá životnosť a **extrémne vysoký úber**; stredné zrno.

Použitie:

Brúsenie, vyrovnávanie, úprava GFK, vápenopieskových tehál, sadrokartónu, pórobetónu, gummy. Vyhľadanie zvyškov debnenia na pohľadovom betóne.

Upozornenie:

Nie na použitie na kove. Práca s nízkym prítlakom. Zabrániť dorazovému zaťaženiu. Maximálne otáčky 63 ot./s (10 500 min⁻¹.)

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
maximálne otáčky	10500 min ⁻¹
Ø kotúčov	115 mm
Brusivo	HM granulát
Popis tvaru	šikmý

Nosná doska	Oceľový tanier
optimalizované pre materiál	Plasty spevnené vláknami
optimalizované pre materiál	Kameň
optimalizované pre materiál	Sadrové dosky
optimalizované pre materiál	Guma
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	63 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč