

**3M****Mini brúsny pás Ø 90×100 mm, SC-BF, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568561 100
GTIN	4001895524561
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Malé brúsne pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Malé rúnové brúsne pásy na prekryvanie, satinovanie a konečnú úpravu.

S filmovým podkladom pre jednoduché pripevnenie na všetky valce.

**Použitie:**

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	100
Dĺžka brúsneho pásu	289 mm
Ø brúsneho pásu	90 mm
Šírka brúsneho pásu	100 mm
Farba	hnedá
Prevedenie	A coarse
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	SC-BF
Druh produktu	Brúsny pás

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Upínací valec Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------