

HOLEX**Klapka valček, fleece, v tvare vlny, Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: 180**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	568480 180
GTIN	4045197526779
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:

Štandardné rozmery Ø 100 × 100 mm alebo úzka verzia Ø 100 × 50 mm na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

Sinusoidálne položené abrazívne rúno bez rezaného okraja. Obsahuje normálny korund (A).

Použitie:

Na **matovanie** a **leštenie bez stôp po použití**.

Upozornenie:

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

Technický opis

Brúsna podložka	cistiace rúno
odporúčané otáčky	2800 min ⁻¹
Porovnanie zrnitosti	180
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm

Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Rúnový vejárový brúsny valec

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		