

3M Scotch-Brite™

**Kompaktný finišovací kotúč (SiC), FS-WL, Kotúč-Ø×Šírka×ØOtvoru:
152X25X25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568741 152X25X25
GTIN	50048011187728
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče vytvárajú **reprodukovateľný finiš**, lebo na povrchu je vždy čerstvé brúsne zrno. **Nedochádza k zmene geometrie obrobku, po brúsení sa nevytvárajú ryhy, dlhá životnosť.**

Použitie:

Na **stojanových brúskach** alebo ručných brúskach s upínacím trňom č. 556380 veľ. 1–2 a redukčnou prírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brúsnych kotúčov č. 568785.

Kotúč na konečnú úpravu zo stáčaného vlákňitého rúna. Vytvára **jemný, lesklý povrch**, napr. pri výrobe hydraulických valcov, turbínových lopatiek, príborov atď.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Prevedenie	6S fine
Stupeň tvrdosti	stredný
Ø kotúčov	152 mm

Ø otvora	25 mm
Šírka	25 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Brúsivo	karbid kremíka (SiC)
Atribút Názov produktu	FS-WL
Označenie výrobcu	FS-WL
Pohonný stroj	Stojanová brúska
Druh produktu	Kompaktný kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Pár hliníkových prírub vhodné pre Ø otvora 25

568782 25