

**Prestrihávacie nožnice / nožnice na plech, Typ: 723034****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078102 723034
GTIN	4014586874876
Trieda položky	03F

**Popis****Prevedenie:****Nožnice na plech.**

- **Dobré zatáčanie s iba nízkou deformáciou plechu.**
- **Pohodlné a rýchle ostrihávanie a rezanie.**
- **Pre plechy do 800 N/mm<sup>2</sup> a nehrdzavejúce ocele.**
- **Štvornásobný obojstranný nôž: čisté rezanie bez ostrín za nízke prevádzkové náklady.**

**Technický opis**

maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Označenie výrobcu	BLS 1.6E
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Rýchlosť rezania	5 - 8 m/min
Polomer najmenšieho oblúka	15 mm
Príkon	350 W

Počet zdvihov	4000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka kábla	5 m
Šírka rezu	0 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Nožnice