

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa na odihľovanie Drôt INOX 0,35 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 250X60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570510 250X60
GTIN	4017359248423
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Upínací otvor s priemerom 50,8 mm s dvojistou klinovou drážkou 13×7. Iné otvory k dispozícii. Vysokopevný vlnitý **drôt INOX**.

Použitie:

Pre všetky bežné stolové stroje pre odihľovacie práce. Vďaka špeciálnemu drôtu najmä dlhá životnosť.

Ideálny na hospodárne odihľovanie plochého železa, profilov, rúr, armatúr, plastových dielov a pod.

Upozornenie:

Na obrobok pôsobia iba osadené hroty. Prílišný prítlak nezlepší výsledok, ale zvýši potrebný výkon pohonu a zníži životnosť kefy.

Technický opis

Šírka kefy	58 mm
maximálne otáčky	3600 min ⁻¹

Ø kefy D ₁	250 mm
Dĺžka orezania H ₁	50 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Hrúbka štetín	0,35 mm
Pohonný stroj	Stolový odihlovací stroj
Druh produktu	Okrúhla kefa