

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa na odihľovanie mikroabrazívna 1,1 mm, SiC 120, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 250X60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Upínací otvor s priemerom 50,8 mm s dvojistou klinovou drážkou 13×7. Iné otvory k dispozícii. Vlnité, vysoko pevné **štetiny z brúsneho nylonu**.

Použitie:

Pre všetky bežné stolové stroje pre odihľovacie práce. Vďaka špeciálnemu drôtu najmä dlhá životnosť.

Flexibilné brúsne štetiny na rovnomerné odihľenie a zaoblenie hrán a na opracovanie povrchov.

Upozornenie:

Na obrobok pôsobia iba osadené hroty. Prílišný prítlak nezlepší výsledok, ale zvýši potrebný výkon pohonu a zníži životnosť kefy.

Technický opis

Ø kefy D ₁	250 mm
maximálne otáčky	3600 min ⁻¹
Šírka kefy	58 mm

Dĺžka orezania H ₁	50 mm
Upchávkový materiál	obsahuje karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Hrúbka štetín	1,1 mm
Pohonný stroj	Stolový odihlovací stroj
Druh produktu	Okrúhla kefa