

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa Oceľový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M:
115XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571200 115XM14
GTIN	4017359016664
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do oceľového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnemu odvinutiu.

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia. S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytenie **na uhlových brúskach.**

Technický opis

Počet pletencov	20
Ø kefy D ₁	115 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹

Dĺžka orezania H ₁	24 mm
Šírka orezania L ₁	14 mm
Závit M	M14
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	spletané doľava
Druh produktu	Okrúhla kefa