

**HOLEX****Súprava technických fréz 8-dielna, Z ocel' ocel' – hrubé, HM****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547120
GTIN	
Trieda položky	52D

**Popis****Prevedenie:**

**Inovatívna geometria zubov** umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Súpravy s vybranými frézami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch. Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Optimalizované na obrábanie **ocle a liatiny**.

**Rozsah balenia:**

1 ks č. 540740 veľ. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

**Technický opis**

Ozubenie skratka	ocel Z
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Rezný materiál	HM
Ø stopky	6 mm

Počet frézovacích kolíkov	8
Druh produktu	Technická fréza

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		