

Garant**Kopírovacia fréza 7° pozitívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Montážny závit M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø rezných hrán D _c	42 mm

Počet rezných hrán Z	6
Celková dĺžka L_{celk}	42 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804