



Automatická zvaračská maska 3M™ Speedglas™ 9002NC, Farba: BLACK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097907 BLACK
GTIN	4054596275577
Trieda položky	040

Popis

Prevedenie:

Automatická zvaracia maska v **klasickom štíhлом dizajne** obľúbeného modelu 9000 s **vylepšenou optikou** a pohodlnou čelenkou. Technológia 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology zabezpečuje **prirodzenú podanie farieb**, vyšší kontrast a **lepšiu viditeľnosť** súčiastky. **Vydychovací ventil**, ktorý je integrovaný do plášte prilby, umožňuje nosiť masku bližšie k tvári, čím sa zvyšuje voľnosť pohybu. Čelenku je možné individuálne prispôbiť akémukoľvek tvaru hlavy pomocou **hladko sa pohybujúceho nastavovacieho kolieska**. **Úrovne ochrany v tme: 8 - 12. Úroveň osvetlenia: 3.** S lítiovou batériou 3 V (životnosť 2 000 hodín). **Zorné pole Zvaračský filter: 55 × 107 mm.**

Norma:

Automatická zvaracia maska s vylepšenou optikou a pohodlnou čelenkou.

- **Prirodzené podanie farieb, vyšší kontrast a lepší výhľad vďaka technológii 3M™ Speedglas™ Natural Color.**
- **Väčšia voľnosť pohybu, pretože masku možno nosiť bližšie k tvári (umožňuje to výdychový ventil integrovaný do prilby).**
- **Čelenku možno individuálne prispôbiť tvaru hlavy pomocou nastavovacieho kolieska s hladkým chodom.**

Úrovne ochrany v tme: 8 - 12. Úroveň osvetlenia: 3. S lítiovou batériou 3 V (životnosť 2 000 hodín). **Náhradná batéria: č. 081560 CR2032. Zorné pole Zvaračský filter: 55 × 107 mm.**

Použitie:

Zváranie MIG/MAG a TIG

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Technický opis

Klasifikácia podľa EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Čas prepínania od tmavej až po jasnú	60 - 400 ms
Čas prepínania od jasnej až po tmavú	0,1 ms
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Zváračská maska