

Garant**Hydraulický merací statív (s magnetickým nastavcom), Vykladanie: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	440600 400
GTIN	4045197889812
Trieda položky	41D

Popis**Prevedenie:**

Stojan vrátane magnetického podstavca s **ergonomickým otočným spínačom**. Vysokovýkonný feritový magnet s brúsenými kontaktnými plochami na zadnej strane a brúseným hranolom na spodnej strane pre montáž na hriadele a valcové telesá. **Plastové zapuzdrenie** magnetického podstavca so zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izoláciou.

Hydraulický merací stojan s centrálnym upínaním – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnym otočným gombíkom. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitémi tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Veľké pogumované ručné koleso** (Ø 54 mm) na ľahké ťahovanie a uvoľňovanie svorky. Kĺbové ramená na ramenách odchýlkomerov sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou Ø 6 a 8 mm alebo prizmou.

Rozsah balenia:

Kĺbové rameno C. 440610 400 a magnetická noha C. 440620 1.

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. Pri upnutí možno dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

Prilnavosť	1000 N
Pripojovací závit	M8
Šírka magnetického podstavca	56 mm
Dĺžka magnetického podstavca	75 mm
Výška magnetického podstavca	58 mm
Vykladanie	400 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	na boku
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Náhradné ručné koliesko Typ A	440626 A
Magnetický podstavec Typ 1	440620 1
Hydraulické kĺbové rameno (bez magnetického podstavca) Vykladanie 400	440610 400
Náhradný piest Typ 4	440830 4
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Držiak číselníka	440860
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1