

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splietaná štetcová kefa Drôt INOX, Ø kefy D1×hrúbka štetín: 22X0,25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574900 22X0,25
GTIN	4017359071441
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do ocelového puzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

Kvalitný drôtu INOX 1.4401 (AISI 316). Nosné teleso s plastovým opláštením na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.

**Použitie:**

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

**V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov** a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

**Technický opis**

Hrúbka štetín	0,25 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	28 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	22 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Počet pletencov	8
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	splietané doľava

Druh produktu

Štetcová kefa