

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splietaná štetcová kefa Drôt INOX, Ø kefy D1×hrúbka štetín: 28X0,50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 574900 28X0,50 |
| GTIN | 4017359045763 |
| Trieda položky | 57L |

Popis**Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do ocelového puzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

Kvalitný drôtu INOX 1.4401 (AISI 316). Nosné teleso s plastovým opláštením na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.

Použitie:

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| maximálne otáčky | 20000 min ⁻¹ |
| Dĺžka orezania H ₁ | 28 mm |
| Hrúbka štetín | 0,5 mm |
| Ø kefy D ₁ | 28 mm |
| Počet pletencov | 12 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Upchávkový materiál | Drôt INOX |
| Zapletanie | splietané doľava |

Druh produktu

Štetcová kefa