

Garant**Leštiaci valec (plst), Ø 100×100 mm, Typ: SOFT**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Flís usporiadaný do tvaru vejára. Rozmery Ø 100 x 100 mm, vrtanie Ø 19 mm s viacnásobnou klinovou drážkou.

Použitie:

Veľkoplošné leštenie so zvýšenou flexibilitou a prispôbením sa kontúram. Následné použitie stredne tvrdého a mäkkého prevedenia umožňuje vytvárať **najjemnejšie zrkadlovo-lesklé povrchy.**

Upozornenie:

Plstené leštiace valčeky sa musia používať v spojení s **brúsnyimi a leštiacimi pastami**, ako napríklad č. 552250/555740.

Technický opis

Brúsna podložka	plst
Stupeň tvrdosti	mäkká
Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm

Ø otvora	19 mm
odporúčané otáčky	1900 min ⁻¹
Druh produktu	Leštiaci valec

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 280	552250 280
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 150	552250 150