

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Zalomená skosená kefa Drôt INOX 0,50 mm, Ø kefy D1×závit M: 125XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571350 125XM14
GTIN	4017359391945
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Zalomená **kuželová kefa** s hladkým ocelovým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

**Použitie:**

**Spletaná doľava**, zabráni sa predčasnému odvinutiu.

Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest a na ťažké kefovacie práce ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytenie **na uhlových brúskach.**

**Technický opis**

maximálne otáčky	12500 min <sup>-1</sup>
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	29 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	125 mm
Počet pletencov	20

Hrúbka štetín	0,5 mm
Šírka orezania L <sub>1</sub>	12 mm
Závit M	M14
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	spletané doľava
Druh produktu	Kuželová kefa