

Garant**Rohová frézovacia hlava GARANT Master Steel, fazeta 45°, HB730, Ø D h10: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210245 25
GTIN	4045197891426
Trieda položky	21M

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm
Dĺžka britov L_2	19 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Dĺžka hlavy l	32 mm
Ø rezných hrán D	25 mm
Veľkosť upínania	24 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Počet rezných hrán Z	4
Séria	Master Steel
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Typ	N
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

