



Automatická zvaračská maska 3M™ Speedglas™ 100 V, Farba: BLACK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Trieda položky	040

Popis

Prevedenie:

Automatická zvaracia maska so všetkými dôležitými základnými funkciami. Na spoľahlivú ochranu s **vynikajúcim pomerom ceny a výkonu**. S **pohodlným hlavovým pásom** a **západkovým systémom s hladkým chodom** na presné nastavenie do požadovanej veľkosti. Individuálne určenie oneskorenia rozjasnenia pomocou funkcie oneskorenia. **Zvýšená odolnosť proti nárazu** podľa normy EN 175:B. Kompatibilná s inými osobnými ochrannými prostriedkami, ako sú ochranné dýchacie masky. Vymeniteľný nasadzovací zorník. **Stupne ochrany v zatemnenom stave: 8 - 12. Úroveň osvetlenia: 3.** S lítiovou batériou 3 V (životnosť 1 500 hodín). **Zorné pole zvaracieho filtra: 44 × 93 mm.**

Použitie:

Zváranie MIG (zváranie kovu inertným plynom)/MAG (zváranie kovu aktívnym plynom), elektródové a vysokoampérové zváranie WIG (zváranie volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu)

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Technický opis

Čas prepínania od tmavej až po jasnú	40 - 250 ms
--------------------------------------	-------------

Klasifikácia podľa EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Typ	CIERNA
Čas prepínania od jasnej až po tmavú	0,1 ms
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Zváračská maska