



## Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca, pre skrutky: M14



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642800 M14    |
| GTIN             | 4018754006458 |
| Trieda položky   | 63A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky XZN.

#### Norma:

**DIN 2324**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

### Technický opis

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Ø na strane vstupu | 23,7 mm                 |
| pre skrutky        | M14                     |
| Dĺžka              | 60 mm                   |
| Pohonný štvorhran  | 1/2 palec               |
| Výstupný profil    | viaczubý skrutkovač     |
| Druh produktu      | Vložka nástrčného kľúča |

