



Akumulátorová inšpekčná kamera, Označenie výrobcu: M12ICAV



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Kompaktné akumulátorové inšpekčné kamery na vizuálnu kontrolu na zle dostupných miestach.

- **89 mm / 3,5-palcový odnímateľný Wireless farebný LCD displej.**
- **Funkcia zvuku, videa a fotografie, digitálne priblíženie 100 – 400 %.**
- **Automatické vyrovnanie kontrastu a bielej.**
- **Vodotesná hlava kamery s 3-stupňovým LED osvetlením.**
- **Ohybný vodotesný kábel kamery s dĺžkou 274 m.**
- **Digitálne priblíženie pre lepšie rozpoznávanie detailov.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1× lítium-iónového akumulátora 12 V/2,0 Ah, nabíjačky C12 C, kábla 2 740 mm, SD karty 8 GB, prepravného kufríka.

Technický opis

Veľkosť displeja	3,5 palec
Rozlíšenie displeja	320×240 px
Napätie akumulátora	12 V

Označenie výrobcu	M12 ICAV3-9
Ø hlavy kamery	12,4 mm
Kapacita akumulátora	2 Ah
Dĺžka kábla kamery	2740 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Endoskop