

Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC120, Typ: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 574490 9 |
| GTIN | 4013349528957 |
| Trieda položky | 57L |

Popis

Prevedenie:

Samostrediaca vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min⁻¹, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ø kefy D ₁ | 10 mm |
| vhodné pre Ø otvora | 8,1 - 9 mm |
| Pracovná dĺžka L ₃ | 50 mm |
| Ø stopky D ₅ | 3,6 mm |
| Upchávkový materiál | Karbid kremíka |
| Skratka pre brúsivo | SiC |
| Zrnitosť | 120 |
| odporúčané otáčky | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Vnútorná kefa |

Príslušenstvo

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 20

084205 20

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 5

084205 5

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 0,25

084205 0,25