



## 1/2 palcový drážkový skrutkovač, pre skrutky: M5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643100 M5
GTIN	4018754006571
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Použitie:**

Pre skrutky Ribe CV.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

### Technický opis

pre skrutky	M5
Ø na strane vstupu	22,7 mm
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	Skrutkovač s klinovým ozubením
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča