

**Garant****Tanierová kefa z karbidu kremičitého (SiC), Ø 144 mm, Zrnitost: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	575018 80
GTIN	4045197892690
Trieda položky	51P

**Popis****Prevedenie:**

S pozdĺžnou drážkou na upnutie na upínacie trne pre frézovacie hlavy (DIN 6357) a kombinované upínacie trne pre frézovacie hlavy (DIN 6358).

Okružné kefy s **veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie)** pevne zaliatych v plastovom tanieri. **Vysoká stabilita tvaru** vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.

Nylonové štetiny s veľmi vysokým **podielom zrna karbidu kremíka** na univerzálne použitie.

**Výhoda:**

- **Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.**
- **Reprodukovateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.**
- **Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.**
- **Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.**
- **Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.**

**Použitie:**

Na **obrábacích centrách CNC** a pri **použití robotov**, najmä pri **mokrom brúsení** s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné **odihľovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie** po frézovaní, **finálna povrchová úprava** napr. tesniacich a kontaktných plôch.

**Upozornenie:**

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

## Technický opis

Zrnitosť	80
Stupeň jemnosti	hrubý
Hrúbka štetín	1,2 mm
Dodanie	0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm
Posuv	4500 - 8000 mm/min
Atribút Názov produktu	Ø 144 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	144 mm
Ø taniera D <sub>2</sub>	150 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo	SiC
Ø pracovnej plochy	144 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	32 s drážkou mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	43 mm
odporúčané otáčky	1000 - 1200 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	2500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Tanierová kefa

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		

GG(G)	podmienenene vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrý maximum	vhodný
suché	podmienenene vhodný

## Príslušenstvo

Uťahovacia skrutkas vnútorným chladením pre Ø tĺňa 32

575096 32